



JS013C



Base calha gamma 13 p/ 2 tampas, 2,6m

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação aparafusado

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura produto instalado 2600 mm

Altura da calha 68 mm

Comprimento 2600 mm

Largura da calha 250 mm

Largura produto instalado 250 mm

Distância horizontal de furações 250 mm

Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco Paloma

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Tipo de tratamento da superfície Estruturado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 13800 mm²

Equipamento

Nº de separadores fixos 0

Nº de separadores por encaixe 2

Nº de compartimentos 1 / 3

Nº de agrafos por metro 1

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C