



K070

Estribo lig. 16mm² p/barra 12x5mm

Características técnicas

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 16 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	16 mm ²

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
---------------------------	----------

Dimensões

Altura do barramento	5 mm
Largura/espessura da barra condutora	12 - 12 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal	65 A
------------------	------