



K070

Estribo lig. 16mm² p/barra 12x5mm

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	65 A
---------------------	------

Dimensões

Comprimento do barramento	5 mm
Largura das barras de barramento	12 mm
busbardistance	10 mm

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	16 mm ²
----------------------------------	--------------------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------