

K071

Estribo lig. 35mm² p/barra 12x5mm

Características técnicas

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	2.5 - 35 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	35 mm ²

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
---------------------------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	115 A
------------------	-------
