

K074

Estribo lig. 95mm² p/barra 12x5mm

Características técnicas

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	16 - 70 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	95 mm ²

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
---------------------------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	225 A
------------------	-------
