



K074

Estribo lig. 95mm² p/barra 12x5mm

Características técnicas

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 225 A

Ligação

Secção de ligação em cabo flexível 16 / 70mm²

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado