



K11601

Borne flexível s/patas 2x16mm²

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 40 A

Instalação / montagem

Montagem Base

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 16 mm²

Materiais

Cor Cinzento-claro