



K140

### Barramento 2x16+2x10 s/base

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

##### Arquitetura

Número de polos 1

##### Materiais

Cor Bronze

##### Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 2x 16 + 2x 10 mm<sup>2</sup>

##### Dimensões

Comprimento 30 mm