



K144

Barramento 5x16+6x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 5x16 + 6x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 73 mm