



K148

Barramento 6x16+7x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 6x 16 + 7x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 85 mm