



K150AL

### Borne de junção Al/Cu fase 150mm<sup>2</sup>

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 290 A

##### Dimensões

Altura 49 mm

Largura 31 mm

Profundidade 84 mm

##### Instalação / montagem

Montagem Calha DIN, Platine de fixação

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 25 - 150 mm<sup>2</sup>

##### Materiais

Cor Cinzento-escuro

##### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso