



Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Materiais

Cor Bronze

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 1x 25 + 3x 16 + 7x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 85 mm

K151