



KB263A

## Pente de lig. 2P 63A (pont.) 10mm<sup>2</sup> 12M

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

#### Arquitetura

Número de polos 2

#### Dimensões

Comprimento 210 mm

#### Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos  
Uimp 4000 V

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido 10 mm<sup>2</sup>

#### Capacidade

Número de módulos 12