



KB263C

Pente de lig. 2P 63A (pont.) 10mm² 24M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Arquitetura

Número de polos 2

Dimensões

Comprimento 420 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4000 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 10 mm²

Capacidade

Número de módulos 24