



KD303M

Pente de lig. tripolar p/3 disj. motores

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Arquitetura

Número de polos 3

Dimensões

Comprimento 132 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4500 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 10 mm²

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com bifurcação

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C

Capacidade

Número de módulos 7,50