



KF81A

Borne de ligação 1x25mm² (pont.)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 80 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 16 mm²

Secção transversal de condutor rígido 25 mm²