



KF82A

Borne de ligação 2x16mm² (pont.)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 2x 10 mm²

Secção transversal de condutor rígido 16 mm²