



KF82A

### Borne de ligação 2x16mm<sup>2</sup> (pont.)

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

##### Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível 2x 10 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor rígido 16 mm<sup>2</sup>