



KF83A

Borne de ligação 1x35mm² lateral (pont.)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 25 mm²

Secção transversal de condutor rígido 35 mm²