



KF83B

Borne de ligação 2x25mm² lateral (pont.)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 2x 25 mm²