



KF83B

**Borne de ligação 2x25mm<sup>2</sup> lateral (pont.)**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de pólos	1 P
Modo de fixação	aparafusado

**Funções**

suitableforfinestrandconductors	Não
suitableforfineconductorswocableendsleeve	Não
suitableforextrafinestrandconductors	Não
suitableforextrafineconductorswocablesleeve	Não

**Voltagem**

Tensão máxima de utilização	500 V
-----------------------------	-------

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	100 A
---------------------	-------

**Materiais, acabamento, cores**

Material	mistura de materiais
----------	----------------------

**Ligação**

Secção de ligação em cabo rígido	2x25mm <sup>2</sup>
Secção do borne	25 mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Borne com parafusos

**Acessórios incluídos**

Tipo de acessório	Braçadeira de ligação
-------------------	-----------------------

**Equipamento**

Número de saídas	1
Número de salidas	1

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHS	Sim