



Borne de lig. 1x35mm² (pont. isolada)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 100 A

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

KF83C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 25 mm²

Secção transversal de condutor rígido 35 mm²