



KH35L

Distrib. 100A fase 2x(35+25)mm² 1,5M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Modo de fixação	Calha DIN

Funções

suitableforfinestrandconductors	Sim
---------------------------------	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	100 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	37 mm
Altura produto instalado	55 mm
Largura produto instalado	27 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	35 mm ²
Tipo de ligação	parafuso

Equipamento

Número de saídas	2
Número de salidas	2

Padrões

Homologações	VDE
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHS	Sim