



KH35N

Distrib. 100A neutro 2x(35+25)mm² 1,5M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Modo de fixação	Calha DIN

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	100 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	37 mm
Altura produto instalado	55 mm
Largura produto instalado	27 mm

Ligação

Tipo de ligação	parafuso
-----------------	----------

Equipamento

Número de saídas	2
Número de salidas	2

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------