



KJ125B

Repartidor escada 4P 125A 4x15 Lig. 10M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 4 P

Configuração

Nº de módulos 10

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade 64 mm

Profundidade produto instalado 64 mm

Altura produto instalado 96 mm

Largura produto instalado 170 mm

Materiais, acabamento, cores

Peso do latão contido no produto 260 g

Instalação, montagem

Binário de aperto 2,5Nm

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade