



Repartidor escada 4P 125A 4x15 Lig. 10M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Arquitetura

Número de polos 4

Dimensões

Altura 96 mm

Largura 170 mm

Profundidade 64 mm

Capacidade

Número de módulos 10

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal 2,50 - 2,50 Nm

KJ125B