



KM07L

Barr. parafuso fase 3x16+4x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 3x 16 + 4x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 49 mm