



KM08L

Barr. parafuso fase 4x16+4x10

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

Dimensões

Comprimento 30 mm

Largura produto instalado 5 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor castanho

Cor castanho

Material em latão

Ligação

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 4x16+4x10mm²

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade