



KM08L

Barr. parafuso fase 4x16+4x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Arquitetura

Número de polos 1

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 4x 16 + 4x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 30 mm