



KM10L

Barr. parafuso fase 2x16+8x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 2x 16 + 8x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 69 mm