



KM10N

Barr. parafuso neutro 2x16+8x10

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 1 P

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 60 A

Dimensões

Comprimento 69 mm

Largura produto instalado 5 mm

Materiais, acabamento, cores

Material em latão

Ligação

Tipo de ligação parafuso

Equipamento

Número de saídas 9

Número de salidas 1

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade