



KM11L

Barr. parafuso fase 5x16+6x10

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 60 A

Materiais

Cor Castanho

Código RAL 8014

Ligações

Terminais de parafuso de secção transversal 5x16 + 6x 10 mm²

Dimensões

Comprimento 73 mm