



KM12EF

**Barr. isolado parafuso terra 12x16mm<sup>2</sup>**

**Características técnicas**

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 60 A

**Dimensões**

Comprimento 49 mm

Largura produto instalado 5 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Cor verde/amarelo

Cor verde

Material em latão

**Ligação**

Ligação nº do ponto de ligação + secção de ligação 12x16mm<sup>2</sup>

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade