



KN00A

Suporte univ. p/barr. ligação rápida

Características técnicas

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento 400 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 0 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 42 mm

Altura produto instalado 35 mm

Largura produto instalado 105 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor Preto

Cor preto

Material poliamida (PA)

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção IP IP2X