



Barr. ligação rápida terra 1x25+5x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Dimensões

Altura 33 mm

Largura 30 mm

Profundidade 34 mm

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

KN06E