



**Barr. ligação rápida terra 1x25+5x4**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Dimensões**

Altura 33 mm

Largura 30 mm

Profundidade 34 mm

**Tensão**

Tensão nominal 230 - 230 V

KN06E