



Jogo 10 grampos ligação de fase

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Dimensões

Largura 12 mm

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Materiais

Cor Castanho

KN99P