



L2212



VK-flex 10 (adesiva); L=250mm

Características técnicas

Arquitectura

Flexível Sim

Configuração

Configuração des abas Estampado

Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

Dimensões

Altura da calha 10 mm

Comprimento 250 mm

Largura da calha 10 mm

Amplitude dos cortes laterais 8 mm

Largura da lingueta 4.5 mm

Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Material poliamida (PA)

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Tipo de montagem auto-adesivo e furação no fundo

Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²) 8

Secção Interna / Usual 100 mm²

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²) 5

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm²) 10

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

Segurança

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHS

Sim

Livre de halógeno

Sim

Temperatura

Temperatura ambiente

-25...90 °C