



L2222



## VK-flex 20 (adesiva); L=500mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível Sim

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

#### Dimensões

Comprimento 500 mm

Amplitude dos cortes laterais 8 mm

Largura da lingueta 4.5 mm

#### Tampa, porta

Forma da tampa nenhum

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Material poliamida (PA)

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Tipo de montagem auto-adesivo e furação no fundo

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 18

Secção Interna / Usual 154 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 13

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 20

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

#### Segurança

Conformidade REACH Sim

Conformidade RoHs Sim

Livre de halógeno Sim

## Temperatura

---

Temperatura ambiente

-25...90 °C