



L40600



Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	1P+N

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	20 A
Corrente estipulada nominal do fusível	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	75 mm
Altura produto instalado	77 mm
Largura produto instalado	35 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	1.5 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C