



LF1001009016

RE
H

Calha LF 10x12; sem agrafos

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 10 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 12 mm

Tampa, porta

Forma da tampa pré-montado

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 84 mm²

Equipamento

Nº de compartimentos 1

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C