



LF2003507030



Calha LF 20x33; sem agrafos

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Botão de pressão

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 20 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 33 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 2

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 2

Tampa, porta

Forma da tampa pré-montado

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7030 - Cinzento pedra

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 440 mm²

Equipamento

Nº de compartimentos 1

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP30

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C