



LF3003007030



Calha LF 30x30; sem agrafos

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 30 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 30 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 3

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 3

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 720 mm²

Equipamento

Nº de compartimentos 1

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP30

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

