



LF3003047030

Ângulo interior LF 30030

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 30 mm

Largura da calha 30 mm

Medida A 60 mm

Tampa, porta

Tampa com junta -

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C