



LF3006009016



## Calha LF 30x57; 2 agrafos/m

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

#### Dimensões

Altura da calha 30 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 57 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 28 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 7

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 7

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 1500 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de compartimentos 1

Nº de agrafos por metro 2

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP30

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente -5...65 °C