



LF316G

### Fusível 10x38 gG 16A 500V

#### Características técnicas

##### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
etimicueic609472	120 kA

##### Fusível

Característica do fusível	gG
---------------------------	----

##### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	1.6 W
--------------------------------	-------

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

##### Segurança

Livre de halógeno	Yes
-------------------	-----