



LF320G

Fusível 10x38 gG 20A 500V

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	2 W
--------------------------------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	500 - 500 V