



LF320G

Fusível 10x38 gG 20A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	20 A
etimicueic609472	120 kA

Fusível

Característica do fusível	gG
---------------------------	----

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	2 W
--------------------------------	-----

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Livre de halógeno	Yes
-------------------	-----