



Calha LF 40x40; sem agrafos

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	900 - 900 mm ²

LF4004009016



Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	6
--	---

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Com película protetora	Não