



LF4009007030



## Calha LF 40x90; 2 agrafos/m

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Botão de pressão

#### Configuração

antibacteriantreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

#### Dimensões

Altura da calha 40 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 90 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 50 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 10

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 10

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7030 - Cinzento pedra

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 2400 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores por encaixe 1

Nº de compartimentos 1 / 2

Nº de agrafos por metro 2

#### Padrões

**Segurança**

---

Índice de protecção IP	IP30
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------